

品番 : EA813RD-2C

品名 : DC12.0V ドライバードリル(充電式)



販売価格	18,100円(税抜)／19,910円(税込)		
カタログ価格	18,100円(税抜)／19,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/04 04:35現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	京セラ	型番	BD-122
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	低速:26N·m 高速:9N·m
チャック能力	0.8~10mm	バッテリー	12V(ニカドバッテリー1.3Ah)
充電器	AC100V	充電時間	30分
回転数	(無負荷) 低速:0~350rpm、高速:0~1,050rpm	能力	鉄工:10mm、木工:25mm
サイズ	76(W)×198(D)×234(H)mm	重量	本体:1.5kg
付属品	(+)ドライバービット(No.2×65mm)、充電器、バッテリー×2、樹脂ケース	トルク調整	20段クラッチ
一充電当たりの作業量	木ネジ(M4.1×32mm):約210本		

無段变速、キーレスチャック、正逆転付、クラッチ付、ブレーキ付、LEDライト付

電源を気にせず使える充電式

木材・金属への穴あけからネジの締付けまで

握りやすい細握りグリップ

ビット交換が簡単なキーレスチャック

トルクと回転数を切換え可能(2スピード・20段クラッチ)

代替品

	品番 EA813RF-11C コメント DC10.8V リチウムイオンバッテリー仕様
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.