品番: EA813RD-2C

品名: DC12.0V ドライバードリル(充電式)



販売価格	18,100円(税抜)/19,910円(税込)				
カタログ価 格	18,100円(税抜)/19,910円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/12/20 01:40現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					













## 仕様

メーカー	京セラ	型番	BD-122
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	低速:26N·m 高速:9N·m
チャック能力	0.8~10mm	バッテリー	12V(二カドバッテリー1.3Ah)
充電器	AC100V	充電時間	30分
回転数	(無負荷) 低速:0~350rpm、高速:0~1, 050rpm	能力	鉄工:10mm、木工:25mm
サイズ	76(W)×198(D)×234(H)mm	重量	本体:1.5kg
付属品	(+)ドライバービット(No.2×65mm)、 充電器、バッテリー×2、樹脂ケース	トルク調整	20段クラッチ
一充電当たりの作業量	木ネジ(M4.1×32mm):約210本		

無段変速、キーレスチャック、正逆転付、クラッチ付、ブレーキ付、LEDライト付

電源を気にせず使える充電式

木材・金属への穴あけからネジの締付けまで

握りやすい細握りグリップ

ビット交換が簡単なキーレスチャック

## 代替品



品番 EA813RF-11C

コメント DC10.8V リチウムイオンバッテリー仕様

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.