

品番：EA813RD-2ES

品名：DC12.0V ドライバードリルセット(充電式)



販売価格	21,600円(税抜)／23,760円(税込)			
カタログ価格	21,600円(税抜)／23,760円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/04/30 14:40現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ				



仕様

メーカー	京セラ	型番	BD-122※ESCOオリジナルセット品
仕様	樹脂ケースセット+キャリケース		
＜本体仕様＞			
最大トルク	低速:26N・m 高速:9N・m	バッテリー	12V(ニカドバッテリー1.3Ah)
充電器	AC100V	充電時間	30分
回転数	(無負荷) 低速:0～350rpm、高速:0～1,050rpm	能力	鉄工:10mm、木工:25mm
重量	4kg	付属品	(+)ドライバービット(No.2×65mm)、充電器、バッテリー×2、樹脂ケース
トルク調整	20段クラッチ	一充電当たりの作業量	木ネジ(M4.1×32mm):約210本
無段変速、キーレスチャック、正逆転付、クラッチ付、ブレーキ付、LEDライト付			
電源を気にせず使える充電式			
木材・金属への穴あけからネジの締付けまで			
握りやすい細握りグリップ			
ビット交換が簡単なキーレスチャック			

トルクと回転数を切換え可能(2スピード・20段クラッチ)

＜キャリアケース仕様＞

キャリアサイズ	420(W)×250(D)×400(H)mm	キャリア材質	ポリエステル(600デニール)
容量	26L	重量	2.6kg

自立可能です。

代替品

	品番	EA813RD-2D
	コメント	キャリアケース無し

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.