

品番：EA813RF-11C

品名：DC10.8V ドライバードリル(充電式)



販売価格	13,100円(税抜) / 14,410円(税込)		
カタログ価格	13,100円(税抜) / 14,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 04:50現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0843ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	BD-1110L1
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	低速: 24N・m 高速: 15N・m
チャック能力	1.0~10mm	クラッチ数	17段
バッテリー	10.8V(リチウムイオン1.5Ah)	充電器	AC100V
充電時間	71分	回転数	低速: 0~440rpm 高速: 0~1,450rpm
穴あけ能力	鉄工: ϕ 10mm 木工: ϕ 20mm	ねじ締め能力	木ねじ: ϕ 5.1×63mm 小ねじ: M6
サイズ	181(L)×65(D)×204(H)mm	重量	1.1kg
付属品	充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース		

木材・金属の穴あけから、ネジの締付けに

操作性の良い軽量1.1kg・細握り

穴あけ時に便利な2スピード無段変速スイッチ

ネジ締め時に最適トルクが選べる17段クラッチ

暗所でもネジを照らす高輝度LEDライト

収納・持ち運びに便利なキャリングケース付

無段変速、正逆転、ブレーキ、キーレスチャック付

ビット別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.