

品番 : EA813RG-5B

品名 : AC100V/160W 電動ドライバードリル



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,200円(税抜) / 11,220円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,200円(税抜) / 11,220円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/06 15:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0838ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---|----------|------------------------------|
| メーカー | 京セラ | 型番 | CDD-1030 |
| 電源 | AC100V・160W | 回転数 | 低速:0~300rpm 高速:0~1,000rpm |
| 穴あけ能力 | 鉄工:8mm 木工:21mm | 最大トルク | 低速:30Nm 高速:8.3Nm |
| チャック能力 | 0.8~10mm | サイズ | 222(W)×60(L)×190(H)mm |
| 重量 | 1.0kg | コード長 | 2m |
| 付属品 | (+)ドライバービット(#2×65mm) | 替カーボンブラシ | EA813RA-5 |
| 電流 | 1.8A | ネジ締め能力 | 木ネジ 5.1×40mm |
| 材質 | 樹脂 | 打撃数 | 打撃なし |
| 用途 | ・各種木材、薄鉄板などの穴あけ ・各種ネジ、ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業 | | |

最大トルク 30N・m(ドリルポジション・低速)

作業に合わせて回転数を切換えられる2スピード

最適なトルクが選べる20段クラッチ

ビットの着脱が簡単キーレスチャック

握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用

作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ

二重絶縁、正逆転、キーレスチャック、無段変速、20段クラッチ付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.