

品番：EA813RG-5SA

品名：AC100V/160W 電動ドライバードリルセット



販売価格	13,800円(税抜) / 15,180円(税込)		
カタログ価格	13,800円(税抜) / 15,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 17:18現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	CDD-1030 ※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	・電動ドライバードリル (EA813RG-5B) ・ドリルセット (EA824CA) ・ハンディーボックス (EA506KB-13)	電動ドライバードリル仕様	電源…AC100V・160W 回転数…低速:0~300rpm、高速:0~1,000rpm 穴あけ能力…鉄工:8mm、木工:21mm 最大トルク…低速:30Nm、高速:8.3Nm チャック能力…0.8~10mm サイズ…222(W)×60(L)×190(H)mm 重量…1.0kg コード長…2m 付属品…(+)#2ビット 二重絶縁、正逆転、キーレスチャック、無段変速、20段クラッチ付き
ドリルセット仕様	材質…HSS(ハイス) セット…(19本組・各1本入り) サイズ…1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm 取り出しに便利な回転収納ケース付き	ハンディーボックス	サイズ…360×216×102(H)mm 重量…540g 材質…ポリプロピレン

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.