品番: EA813RH-21

品名: DC18.0V 振動ドライバードリル



販売価格	62,600円 (税抜)/ 68,860円(税込)					
カタログ価 格	62,600円(税抜)/68,860円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/19 12:23現在)					
商品入数	1	販売単位	台			
カタログページ	0863ページ					







高出力のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&スピーディー&高出力を実現

仕様

メーカー	京セラ	型番	DPD181L5
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電時間	84分	最大トルク	80N·m
回転数	低速:0~600min 高速:0~2,200min	チャック能力	1.5~13mm
穴あけ能力	コンクリート: φ13mm 鉄工: φ13mm、 木工: φ38mm、	ねじ締め能力	木ねじ:10×90mm 小ねじ:M6
サイズ	171×260×79mm	重量	2.0kg (電池パック含)
付属品	補助ハンドル、ストッパー、ベルトフック、電池パック×2、充電器、キャリングケース	充電器	AC100V
打擊数	高速:0~33,000min 低速:0~9,000min		

把握力の強いロック付キーレスチャック採用

片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構

最適トルクが選べる21段クラッチ

2スピード接無断変速	
高輝度LEDライト(残照機能付)	
高出力のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&スピーディー&高出力を実現	
振動モードでモルタル、ブロックの穴あけも	
正逆転、ブレーキ、キーレスチャック、LEDライト付	
ビット別売	

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.