

品番：EA813RT-14A

品名：DC14.4V インパクトドライバー(充電式)



販売価格	24,900円(税抜) / 27,390円(税込)		
カタログ価格	24,900円(税抜) / 27,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/06 13:35現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	BID-1418
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	135N・m
締付能力	小ねじ:M4~M8 普通ボルト:M5~M14 高力ボルト:M5~M12	バッテリー	14.4V(リチウムイオン1.5Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約45分
回転数	0~2,500rpm	打撃数	0~3,000回/分
サイズ	168×60×221(H)mm	重量	1.4kg
付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース	注意	ビット別売

無段変速、正逆転、LEDライト付

軽量・コンパクトでハイパワー

握りやすく作業がしやすい細握りグリップ

ネジ・ボルトの締付けに

代替品

品番	EA813RV-2B
コメント	18V仕様になります。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.