

品番 : EA813RT-15A

品名 : DC14.4V インパクトドライバー(充電式)



販売価格	38,700円(税抜)／42,570円(税込)		
カタログ価格	38,700円(税抜)／42,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 05:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	BID-1420L1
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	160N・m
締付能力	小ねじ:M4～M8 普通ボルト:M5～M14 高力ボルト:M5～M12	バッテリー	14.4V(リチウムイオン1.5Ah)
充電器	AC100V	充電時間	45分
回転数	強:0～3,100、中:0～2,000、弱:0～900rpm	打撃数	強:0～3,000、中:0～2,400、弱:0～1,200回/分
一充電当たりの作業量	小ねじ(M8×16mm):2,600本 万能ビス 米松(Φ4.2×60mm):260本 コーススレッド 米松(Φ4.5×90mm):100本	サイズ	129×82×223(H)mm
重量	1.2kg	付属品	バッテリー×2個、充電器、ケース、ベルトフック(本体取付)

ピット別売

ブラシレスモーター

無段变速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付

最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め

全長129mmのコンパクトボディ

電子制御により3段階から打撃力を選択

手に対する反動が少ないブレーキ機能

代替品



品番 EA813RV-2B

コメント 18V仕様になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.