

品番：EA813RT-3D

品名：DC14.4V インパクトドライバー(充電式)



販売価格	32,000円(税抜) / 35,200円(税込)		
カタログ価格	32,000円(税抜) / 35,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 06:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	DID1417L5
バッテリー	14.4V(リチウムイオン5.0Ah)	充電時間	50分
最大トルク	140N・m	回転数	0~2,500rpm
打撃数	0~3,000rpm	締付能力	小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12
サイズ	168(W)×61(D)×241(H)mm	重量	1.6kg(バッテリー含む)
付属品	バッテリー×2、充電器、樹脂ケース	用途	各種小ネジ、木ネジ、ボルト、ナットなどの締付け、ゆるめ。

ブラシレスモーター採用

LEDライト付

正逆切替レバー

ワンタッチビット装着

ビット別売

代替品

品番	EA813RV-2B
コメント	仕様をご確認ください。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.