

品番：EA813RT-6B

品名：DC14.4V インパクトドライバー(充電式)



販売価格	30,700円(税抜) / 33,770円(税込)		
カタログ価格	30,700円(税抜) / 33,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/06 02:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	BID-1416
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	14.4V(リチウムイオン3.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	60分
回転数	0~2,500rpm	打撃数	0~3,000回/分
最大トルク	140N・m	締付能力	小ねじ:M4~M8 普通ボルト:M5~M14 高力ボルト:M5~M12
サイズ	168×61×241(H)mm	重量	1.6kg
付属品	充電器、バッテリー×2個、ベルトフック(本体取付)、樹脂ケース、取扱説明書	用途	各種小ネジ、木ネジ、ボルト、ナットなどの締付けやゆるめに。
注意	ビット別売		

無段変速、正逆転、LEDライト付

軽量・コンパクトでハイパワー

強力ネジ締め、最大締付トルク140N・m、素早いネジ締めが可能

便利なベルトフック付

高輝度LEDライト(トリガー連動タイプ)付

手にフィットし、本体を保持しやすいぐるっプ形状にソフトグリップ採用

### 代替品



**品番** EA813RV-2B

**コメント** 18V仕様になります。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.