

品番：EA813RV-6

品名：DC18.0V インパクトドライバー(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 55,500円(税抜) / 61,050円(税込) | | |
| カタログ価格 | 55,500円(税抜) / 61,050円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/21 04:52現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |




5つのモード(強・中・弱・テクス・ロックオン)で作業が快適

仕様

| | | | |
|-------------------|---|-------|--|
| メーカー | 京セラ | 型番 | DID182L5 |
| 仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah) |
| 充電時間 | 84分 | 回転数 | 強:0~2,900rpm 中:0~2,100rpm 弱:0~1,000rpm テクスモード:0~2,900rpm ロックオンモード:0~2,500rpm |
| 打撃数 | 強:0~4,100rpm 中:0~2,400rpm 弱:0~1,200rpm テクスモード:0~1,600rpm | サイズ | 79×117×238(H)mm |
| 重量 | 1.5kg(電池パック含) | 付属品 | 樹脂ケース、電池パック×2個、充電器、ベルトフック |
| 最大トルク | 180N・m | 締付能力 | 小ねじ:M4~M8 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14 |
| 防じん・耐水機能 | IP56 | | |
| ブラシレスモーター | | | |
| テクスねじの締め付けにテクスモード | | | |

| |
|-------------------------------|
| 余裕の作業時間 |
| 高輝度LEDライト付 |
| 5つのモード(強・中・弱・テクス・ロックオン)で作業が快適 |
| ビット別売 |

代替品

| | |
|--|---|
|  | <p>品番 EA813RV-2B コメント 仕様ご確認ください</p> |
|--|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.