

品番 : EA813RV-6

品名 : DC18.0V インパクトドライバー(充電式)



販売価格	55,500円(税抜)／61,050円(税込)		
カタログ価格	55,500円(税抜)／61,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/04 03:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



5つのモード(強・中・弱・テクス・ロックオン)で作業が快適

仕様

メーカー	京セラ	型番	DID182L5
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電時間	84分	回転数	強:0～2,900rpm 中:0～2,100rpm 弱:0～1,000rpm テクスモード:0～2,900rpm ロックオンモード:0～2,500rpm
打撃数	強:0～4,100rpm 中:0～2,400rpm 弱:0～1,200rpm テクスモード:0～1,600rpm	サイズ	79×117×238(H)mm
重量	1.5kg(電池パック含)	付属品	樹脂ケース、電池パック×2個、充電器、ベルトフック
最大トルク	180N·m	締付能力	小ねじ:M4～M8 普通ボルト:M5～M16 高力ボルト:M5～M14
防じん・耐水機能	IP56		
ブラシレスモーター			
テクスねじの締め付けにテクスモード			

余裕の作業時間

高輝度LEDライト付

5つのモード(強・中・弱・テクス・ロックオン)で作業が快適

ビット別売

代替品



品番 EA813RV-2B

コメント 仕様ご確認ください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.