

品番 : EA813RW-11

品名 : DC18.0V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式)



販売価格	65,600円(税抜) / 72,160円(税込)		
カタログ価格	65,600円(税抜) / 72,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 12:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0844ページ		



羽子板ボルトやホールダウン金具からスクリーワッシャーまで幅広い金具・ボルトに対応

仕様

メーカー	京セラ	型番	DIW183L5
最大トルク	300N・m	締付能力	普通ボルト:M10~M20 高力ボルト:M12~M16
バッテリー容量	18V(リチウムイオン5.0Ah)	充電時間	84分
回転数	強:0~2650 中:0~1600 弱:0~1450rpm	打撃数	強:0~3400 中:0~2900 弱:0~2700回/分
サイズ	145×79×253(H)mm	重量	1.7kg
防じん・耐水性能	IP56	用途	ボルト、ナットなどの締付け、緩め。
付属品	樹脂ケース、バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、ベルトフック		
樹脂ケースセット			
ソケット別売			
選べる3モード(強・中・弱)			
ブラシレスモーター搭載			
コンパクト・ハイパワー			

土台、梁の締め付けから足場の組み立てまで

羽子板ボルトやホールダウン金具からスクリーワッシャーまで幅広い金具・ボルトに対応

カラビナに素早く確実に装着できるフックを装備

握りやすい新グリップ

充電器

AC100V

LEDライト付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.