


品番：EA813VM-11

品名：AC100V/30W 電動ドライバードリル



販売価格	3,270円(税抜)／3,597円(税込)		
カタログ価格	3,270円(税抜)／3,597円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/02 22:45現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

電源	AC100V 50/60Hz	定格消費電力	30W
最大トルク	4.0N.m	回転数	200rpm
能力	木ネジ: φ3.5×38mm 鉄板: φ1.5mm アルミ: φ2.0mm	定格使用時間	10分
本体材質	ABS	コード	2心、0.93m
サイズ	150×150×45mm	重量	350g
6.35mm六角軸			
付属品	No.1・No.2(+) 両頭ビット×各1本		
ネジの締め、外しにご使用ください。			
しめる・ゆるむがスイッチ一つでワンタッチ切替。			
ビットが抜けないロックチャックを採用。			
LEDライト付で締付け部を照らすことができます。			
市販の両頭・片ビットが使用可能です。			
モーター保護の為、定格使用時間を越える連続作業や、モーターがとまる様な無理な使用は故障の原因になるので絶対にしない様にして下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.