品番: EA813WA-1

品名: DC 18V マルチツール(充電式)



| 販売価格 | 27,700円 (税抜)/30,470円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|----|--|--|
| カタログ価 格 | 27,700円(税抜)/30,470円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2025/11/04 23:45現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | | |
| カタログページ | 0870ページ | | | | |











ドリルドライバー・ジグソー・サンダーの機能が1つになったマルチツールです

仕様

| メーカー | BLACK+DECKER (ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | EVO185B1 |
|---------|---------------------------------|--------------|--|
| 仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | 18V(2.0Ah) |
| 充電時間 | 約60分 | 回転数 | 0-800rpm(ドリルドライバー) 0-9,000rpm(サンダー) |
| ストローク数 | 0-2,800rpm(ジグソー) | サイズ(W×D×H)mm | 140×70×210(H)mm |
| 重量(g) | 570(本体のみ) | 最大トルク | 22N·m (ドリルドライバー) |
| チャック能力 | 1-10mm(ドリルドライバー) | クラッチ | 11段階(ドリルドライバー) |
| 適合ヘッド品番 | EA813WA-11~-21 | | |

(+)#1、#2ビット、ポジドライブ#2ビット、(-)#6ビット、六角#4・#5ビット、ドリルビット $(2.5\cdot4\cdot5\cdot6\cdot8$ mm) ブレード(+)#1、#2ビット、ポジドライブ#2ビット、(-)#6ビット、六角#4・#5ビット、ドリルビット $(2.5\cdot4\cdot5\cdot6\cdot8$ mm) ブレード(+)#1、#2ビット、ポッテリー×2、充電器、樹脂ケース

DIYの基本作業: 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で可能。

電動工具の本体のみはメーカー供給が御座いませんので予めご了承をお願いいたします。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.