


品番：EA813WA-17

品名：[EA813WA-1・6用] ジグソーヘッド



販売価格	6,050円(税抜) / 6,655円(税込)		
カタログ価格	6,050円(税抜) / 6,655円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/21 05:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0850ページ		



仕様

メーカー	BLACK+DECKER (ブラック・アンド・デッカー)	型番	EJS183
重量(g)	500	ストローク長	13mm
ストローク数	2,800rpm	切断能力	パイン材:45mm アルミ:5mm 軟鉄:10mm
刃の取付	ワンタッチ	対応ジグソー刃	T/Uシャンク
付属品: 木工切断用ブレード(6TPI)×2 木工切断用ブレード(10TPI)×2 曲線切断用ブレード×1			
スイッチタイプ	無段変速		
木工の曲線切りに最適です。			
適合品番	EA813WA-1・6用		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.