品番: EA813WB-11

品名: DC10.8V ドライバードリル(充電式)



販売価格	9,090円(税抜)/9,999円(税込)				
カタログ価格	9,090円(税抜)/9,999円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/05 03:49現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0872ページ				









仕様

メーカー	BLACK+DECKER (ブラック・アンド・デッカー)	型番	BDCDD12US1
最大トルク	26N·m	バッテリー	10.8V(リチウムイオン1.5Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約2時間
回転数	0~550rpm	サイズ	82×185×195mm
重量	780g	チャック能力	1~10mm
能力	木工穴あけ: φ25mm 金工穴あけ: φ10mm ネジ締め:75mm長	クラッチ数	11段階(ドリルモード含む)
付属品	50mm(+)ビット #1・#2、 50mm(-)ビット8×50mm、 50mmポジドライブビット#2、 100mm(+)ビット#2、 100mmポジドライブビット#2、 下穴用 ø 2.5mm ドリルビット、ビット バー、充電池、保護キャップ、USBケー ブル、ACアダプタ×1		

無段変速、正逆転、LEDライト、11段階クラッチ、キーレスチャック

軽量でコンパクトなボディが扱いやすい、10.8Vクラスのドリルドライバー。

細かい作業が容易な軽量・コンパクトなボディ。11段階に切り替えられるクラッチを搭載しています。

USBの出力ポートを搭載しているGoPakバッテリーを採用。電動工具だけではなく、スマホなどのモバイルデバイスの充電にも活用が可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.