

品番：EA813WB-11

品名：DC10.8V ドライバードリル(充電式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 9,090円(税抜) / 9,999円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 9,090円(税抜) / 9,999円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/21 05:15現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0852ページ                      |      |   |



#### 仕様

|       |   |        |                     |
|-------|---|--------|---------------------|
| メーカー  | BLACK+DECKER<br>(ブラック・アンド・デッカー)   | 型番     | BDCDD12US1          |
| 最大トルク | 26N・m   | バッテリー  | 10.8V(リチウムイオン1.5Ah) |
| 充電器   | AC100V  | 充電時間   | 約2時間                |
| 回転数   | 0~550rpm  | サイズ    | 82×185×195mm        |
| 重量    | 780g  | チャック能力 | 1~10mm              |
| 能力    | 木工穴あけ: φ 25mm<br>金工穴あけ: φ 10mm<br>ネジ締め: 75mm長   | クラッチ数  | 11段階(ドリルモード含む)      |
| 付属品   | 50mm(+ビット #1・#2、<br>50mm(-)ビット8×50mm、<br>50mmポジドライブビット#2、<br>100mm(+ビット#2、<br>100mmポジドライブビット#2、<br>下穴用φ 2.5mmドリルビット、ビット<br>バー、充電機、保護キャップ、USBケー<br>ブル、ACアダプタ×1 |        |                     |

無段変速、正逆転、LEDライト、11段階クラッチ、キーレスチャック

軽量でコンパクトなボディが扱いやすい、10.8Vクラスのドリルドライバー。

細かい作業が容易な軽量・コンパクトなボディ。11段階に切り替えられるクラッチを搭載しています。

USBの出力ポートを搭載しているGoPakバッテリーを採用。電動工具だけではなく、スマホなどのモバイルデバイスの充電にも活用が可能。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.