

品番 : EA813WB-12

品名 : DC18V ドライバードリル(充電式)



販売価格	16,800円(税抜)／18,480円(税込)		
カタログ価格	16,800円(税抜)／18,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/04 01:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0852ページ		



仕様

メーカー	BLACK+DECKER (ブラック・アンド・デッcker)	型番	AUTO01
最大トルク	16N·m	バッテリー	18V(リチウムイオン1.5Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約40分
回転数	ドリルモード:0～800rpm ネジ締めモード正転:0～480rpm ネジ締めモード逆転:0～800rpm	サイズ	78×170×210mm
重量	1.23kg	付属品	バッテリー(EA813W-6)、 充電器(EA813W-8)、 50mm(+)ビット#1・#2、 8×50mmマイナスピット、 50mmポジドライブビット#2、 50mm六角ビット(3・4・5・6)、 100mm(+)ビット#2、 100mmポジドライブセット#2、 ビットバー:(10種)、 φ2.5mmドリルビット、 キットボックス
チャック能力	両面幅0～10mm	能力	木工穴あけ: φ25mm 金工穴あけ: φ10mm ネジ締め: 76mm長(ドリルモード)
チャックタイプ	キーレス	最大作業量	φ4.1×32mm/約634本

クラッチ数

オートマチック

無段変速、正逆転、クラッチ、ブレーキ、LEDライト、キーレスチャック付き

初心者にも扱いやすい、オートマチック・ドリルドライバー。

AUTOSENSE機能により、トルクの調整をすることなくネジの頭と板がピッタリ平面になるところで自動で回転が停止します。

少し深めにネジを締めたい場合は、回転が止まった後もトリガースイッチを引き続けると1/4回転ずつ増し締めが行えます。

ドリルモードは、深くネジを埋め込む作業や穴あけ作業(金工穴あけ、木工穴あけ)に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.