

品番：EA813WB-2

品名：DC 3.6V ドライバードリル(充電式/プッシュ式)



販売価格	6,050円(税抜)／6,655円(税込)		
カタログ価格	6,050円(税抜)／6,655円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/05/25 18:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0871ページ		



仕様

メーカー	BLACK+DECKER (ブ ラ ッ ク ・ ア ン ト ・ デ ッ カ ー)	型番	BD40K27
最大トルク	5N・m	バッテリー	3.6V(リチウムイオン1.5Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約90分
回転数	320rpm	サイズ	40×185×40mm
重量	280g	付属品	精密ドライバービット、ACアダプター、 USBケーブル、ケース 【プッシュドライバー用ビット】 25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、 (-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx) #10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、 50mm(+)#1、(-)#4、 【精密ビットホルダー用ビット】 (U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y 字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、 (Hex)#2、(+)#00、(-)#2
チャック能力	6.35mm	最大能力	ネジ締め:40mm
チャックタイプ	差込式	クラッチ数	5
スイッチタイプ	単速(プッシュタイプ)	最大作業量	φ3.5mm×35mm/約115本
LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付			

バッテリー残量ケージ付
従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。
ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載
26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。
5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.