

品番：EA813WD-21

品名：DC10.8V/1.5Ah 振動ドライバードリル(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 12,000円(税抜) / 13,200円(税込) | | |
| カタログ価格 | 12,000円(税抜) / 13,200円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/06 15:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



振動ドリルモードは1分間に22,500回の打撃数でコンクリートへの穴あけにも対応

仕様

| | | | |
|--------|--|-------|--|
| メーカー | BLACK+DECKER (ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | BDH12 |
| バッテリー | 10.8V(リチウムイオン1.5Ah) | 充電器 | AC100V |
| 充電時間 | 70分 | 回転数 | 0~400rpm、0~1,500rpm |
| 打撃数 | 0~6,000回/分、0~22,500回/分 | 最大トルク | 26N・m |
| チャック能力 | 1~10mm | 穴あけ能力 | 木工: φ20mm 金工: φ10mm コンクリート: φ8mm |
| サイズ | 195×70×210(H)mm | 重量 | 1.1kg |
| 付属品 | バッテリー、充電器、50mm(+)ビット #1・#2、8×50mm(-)ビット、50mm ポジドライブビット#2、88mm(+)ビット #2、88mmポジドライブビット#2、φ2.5mmドリルビット、ソフトバッグ | | |

無段変速、LEDライト付

20段階調節できるクラッチや2スピード機能を搭載

組立家具などに使われるポジドライブを含む7種類のビットが付属しているので、すぐに使用できます。

振動ドリルモードは1分間に22,500回の打撃数でコンクリートへの穴あけにも対応。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.