品番: EA813YA-1

品名: DC20V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式)



販売価格	89,000円(税抜)/97,900円(税込)				
カタログ価 格	89,000円(税抜)/97,900円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/24 10:31現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0874ページ				





仕様

メーカー	IngersollRand (インガソール・ランド)	型番	W5153-K22-JP
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	495N/m
逆転トルク	500N·m	締付能力	20~460N/m M6~M22
バッテリー	DC20V(リチウムイオン2.5Ah,5.0Ah)	充電器	AC100V
充電時間	60分	重量	2.4kg
サイズ	210×76×165.5(H)mm	付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース

シャットオフ機能

LEDライト付

4つのモード搭載(ハンドタイト、レンチタイト、ミッドタイト、マックスパワー)で、産業機械メンテナンスから重機械組み立てまで多様なワークの 生産性を向上します。

ブラシレスモーター

自動車の修理、タイヤ交換、トラックのメンテナンスなど

特許取得済みスチール強化フレームと耐衝撃・薬品性を備えた筐体により、耐久性に優れ、長時間使用することができます。

回転数	2,100rpm	

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.