品番: EA813ZA-1

品名: DC18V インパクトドライバー(充電式)



販売価格	24,000円 (税抜)/26,400円(税込)				
カタログ価格	24,000円(税抜)/26,400円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/13 00:13現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0874ページ				





































カタログ訂正

25/08/25 仕様:(誤)替充電池→(正)充電器(No.56 9046)

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	JID160
仕様	バッテリー・充電器付	定格電圧	DC 18V
サイズ	182×75×232(H)mm	重量	1.6kg
バッテリー	18V(リチウムイオン2.0Ah)	チャック能力	6角軸(2面幅6.35mm)
回転数	0~2,700rpm	打撃数	0~3,500回/分
最大トルク	160N·m	使用温度	0~40℃(充電時:5~35℃)
充電器	AC100V	充電器仕様	入力:AC100 50/60Hz 出力:DC20V 2A
充電時間	60分	付属品	バッテリー×1、充電器×1、ビットセット (10種)

軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバーです。

握りやすいグリップと、18Vのハイパワーで作業効率があがります。

固い材質でも簡単に高速締付が可能です。

動作スイッチを押すと、正面のライトが点灯し、暗闇などでの作業に便利です。

ビットセット(10本)付きで、さまざまなシーンに対応可能です。

素早いネジ締めに。

18Vだから馬力が違う。

使いやすいコンパクトボディ。

握りやすさ抜群の滑りにくいソフトグリップ。

力を入れずにラクラクネジ締め。

軽量・コンパクトなボディに本格的な機能を搭載。

ネジ締め、家具の組み立て、日曜大工・DIY等に活躍。

POINT1 ハンマー機能による強力なネジ締め。

固い材質や厚みのある木材もしっかりネジ締め。

内部にハンマー機能を搭載。

回転+ハンマー打撃の強いパワーで固い材質や長いネジもしっかり締める。

さらに、トリガーで細かなスピード調整が可能。

速さを調節しながらネジを真っ直ぐ締められる。

締めるのも緩めるのもワンタッチで簡単切替。

POINT2 握りやすいスリムグリップ。

持ちやすさと安定感が魅力のグリップは直径35mm。

女性の手のひらにも収まるサイズ。

POINT3 LEDライトで暗い部分の作業も快適。

回転と同時にライトON。

POINT4 どこでも使える 簡単充電&コードレス。

本体から外したバッテリーを充電器に指すだけ。

バッテリータイプだからネジの打ちにくい場所や高い場所、外での作業にも。

多彩なビット付きで一家に一台あれば安心。

無段変速、正逆転機能、LEDライト付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.