

品番：EA814AK-1

品名：[充電式] 作業灯/LED



販売価格	9,080円(税抜) / 9,988円(税込)		
カタログ価格	9,080円(税抜) / 9,988円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/06 13:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2055ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LLT-500BB
電源	リチウムイオン3.6V(3000mAh)	充電時間	約3時間 ※出力1.5Aの充電器使用时
電球	LED球	明るさ	500lm
連続点灯	100%点灯:1.3時間 50%点灯:2.8時間 25%点灯:6.1時間	パターン	3段階(明るさ100%・50%・25%)
防水規格	IP55	配光角	約100°
電池寿命	約500回(充電回数)	本体サイズ	170×100×180(H)mm
重量	1.3kg	材質	アルミダイカスト、ポリカーボネート、ガラス
充電	USB充電器(別売)	注意	充電器・ケーブル別売
光色	電球色	使用温度	-10℃～40℃

電源がとりづらい場所に最適な充電式タイプのLEDベースライトです。

明るさ調節は100%点灯、50%点灯、25%点灯の3段階です。

電球色のやさしいあかりで、キャンプやバーベキューに最適な照明です。

置き型タイプの充電式LEDベースライトです。

microUSB充電でモバイルバッテリーでも充電が可能です。

電球色のやさしい灯り。

虫がよりにくい
LED特融の光の波長で虫が寄りにくい。

熱くなりにくい
白熱球に比べ光線に熱が少なく
夏場や閉ざされた空間でも快適。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.