

品番：EA814AM-55A

品名：AC100V/52W 作業灯/LED(コード 5m)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 15,100円(税抜) / 16,610円(税込) | | |
| カタログ価格 | 15,100円(税抜) / 16,610円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/03/20 11:42現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2049ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|----------------------------|--------|--|
| メーカー | アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA) | 型番 | LWT-5500C |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 電球 | LED球 |
| 電線仕様 | VCT0.75mm ² ×3心 | 防水性能 | IP65 |
| 色温度 | 6,500K | 演色性 | Ra83 |
| 電球 | 52W | 材質 | 本体、ハンドル:アルミダイカスト 表面カバー:ポリカーボネート 保護ワイヤー:ステンレス |
| コード長 | 5m | 明るさ | 5,500ルーメン |
| クランプ範囲 | 90mm | サイズ | 170(W)×116(D)×467(H)mm |
| 重量 | 2.6kg | 設計寿命 | 40,000時間 |
| 光源色 | 昼光色 | 設置場所 | 屋内、屋外 |
| 配光角 | 110° | 定格入力電流 | 0.550A |

大型物件の建設や建築現場の内装照明に最適です。

配光角110°で広範囲に照らせます。

クランプと床置用ベース(EA814AM-100)を交換することで、置き型投光器として使用できます。

アース付端子折れプラグ

屋外防雨型

固定して空間全体を広く明るく照らすLEDクランプライトです。

◇省電力

消費電力が少ないから、ひとつの発電機でたくさん使える。

◇長寿命

製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。

◇快適なあかり

昼光色だから作業がしやすい。

すがすがしいさわやかな光色。

◇虫がよりにくい

LED特融の光の波長で虫が寄りにくい。

◇熱くなりにくい

白熱球に比べ光線に熱が少なく

夏場や閉ざされた空間でも快適。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.