

品番 : EA814AN-30

品名 : AC100V/27W 作業灯/LED(コード 5m)



販売価格	16,100円(税抜) / 17,710円(税込)		
カタログ価格	16,100円(税抜) / 17,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/20 09:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2049ページ		



### 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LWT-3000CK
電源	AC100V	電球	LED球
電線仕様	VCT0.75mm <sup>2</sup> ×3心	サイズ	197×344×379mm
重量	2.1kg	明るさ	3000ルーメン
色温度	6500K	演色性	Ra83
配光角	120°	消費電力	27W
発光効率(lm/W)	111	コード長	5m
保護等級	IP54(本体のみ)	材質	アルミダイカスト、ポリカーボネート
クランプ範囲	100mm	光色	昼光色
設置場所	屋内、屋外		
屋外防雨型			
空間全体を均一な照度に近づける。			
交換球市場のLED化促進(←白熱球)			

配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。

ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。

◇省電力

消費電力が少ないから、ひとつの発電機でたくさん使える。

◇長寿命

製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。

◇快適なあかり

昼光色だから作業がしやすい。

すがすがしいさわやかな光色。

◇虫がよりにくい

LED特融の光の波長で虫が寄りにくい。

◇熱くなりやすい

白熱球に比べ光線に熱が少なく

夏場や閉ざされた空間でも快適。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.