品番: EA814AN-30

品名: AC100V/27W 作業灯/LED(コード5m)



販売価格	15,400円 (税抜)/16,940円(税込)				
カタログ価 格	15,400円(税抜)/16,940円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/22 19:12現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2099ページ				





















仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LWT-3000CK
電源	AC100V	電球	LED球
電線仕様	VCT0.75m㎡×3心	サイズ	197×344×379mm
重量	2.1kg	明るさ	3000ルーメン
色温度	6500K	演色性	Ra83
配光角	120°	消費電力	27W
発光効率(Im/W)	111	コード長	5m
保護等級	IP54(本体のみ)	材質	アルミダイカスト、ポリカーボネート
クランプ範囲	100mm	光色	昼光色
設置場所	屋内、屋外		

屋外防雨型

空間全体を均一な照度に近づける。

交換球市場のLED化促進(←白熱球)

配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。

ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。

◇省電力

消費電力が少ないから、ひとつの発電機でたくさん使える。

◇長寿命

製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。

◇快適なあかり

昼光色だから作業がしやすい。 すがすがしいさわやかな光色。

◇虫がよりにくい

LED特融の光の波長で虫が寄りにくい。

◇熱くなりにくい

白熱球に比べ光線に熱が少なく 夏場や閉ざされた空間でも快適。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.