

品番 : EA814AR-20

品名 : 18W/口金E26 作業灯用LED球



販売価格	5,580円(税抜) / 6,138円(税込)		
カタログ価格	5,580円(税抜) / 6,138円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/26 00:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2049ページ 2064ページ		



カタログ訂正

25/10/23 (誤) ●水銀作業灯・投光器をLED光源へ変更できます。→(正)使用不可。(No.56、No.57 9046)

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LDR18D-H
明るさ	2000ルーメン	サイズ	直径120x159mm
口金	E26	消費電力	18W
光色	昼光色	発光効率(lm/W)	111
材質	ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード	種別	200形相当
演色性	Ra80以上	定格入力電流	340mA
配光角	120°	防水性能	IP65
設計寿命	40,000時間		

EA814AN-20,-30(旧EA814AN-55)用交換LED球

口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。

昼光色で作業がしやすい快適なあかりです。

LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ光線に熱が少なく、夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。

白熱球に比べ光線に熱が少なく、夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。

※次のような器具には使用できません。

- ・調光機能の付いた器具や回路
- ・リモコンの付いた電球器具や回路
- ・誘導灯、非常用照明器具
- ・水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどの安定器別置型のHIDランプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.