

品番 : EA814AR-55

品名 : 45W/口金E39 作業灯用LED球



販売価格	12,000円(税抜)／13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜)／13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 14:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2114ページ		



カタログ訂正

25/10/23 (誤) ●水銀作業灯・投光器をLED光源へ変更できます。→(正)使用不可。(No.56、No.57 9046)

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LDR45D-H-E39
明るさ	5500ルーメン	サイズ	直径158x241mm
口金	E39	消費電力	45W
光色	昼光色	発光効率(lm/W)	122
材質	ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード	種別	500形相当
電源	AC100V(50/60Hz)	入力電流	455mA
設計寿命	40,000時間	使用場所	屋内・屋外兼用
防水性能	IP65	配光角	120°
演色性	Ra80以上		

EA814AN-20,-30,-55用交換LED球

口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。

昼光色で作業がしやすい快適なあかりです。

LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。

白熱球に比べ光線に熱が少なく、夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。

※次のような器具には使用できません。

- ・調光機能の付いた器具や回路
- ・リモコンの付いた電球器具や回路
- ・誘導灯、非常用照明器具
- ・水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどの安定器別置型のHIDランプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.