

品番：EA814AS-120A

品名：AC100V/70W 作業灯/LED(屋内外兼用、コード 5m)



販売価格	21,100円(税抜)／ 23,210円(税込)		
カタログ価格	21,100円(税抜)／23,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2025/10/03 12:07現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2099ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LWT-10000B-WP
電球	LED、70W	電源	AC100V(50/60Hz)
電線仕様	VCTF0.75mm ² ×2芯	配光角	約100～290°
コード長	約5m	サイズ(mm)	約300×221×270(H)
重量	約2.5kg	明るさ	10000lm
防塵・防水性能	IP65		
屋内・屋外兼用(昼白色)			
約10年間取り替え不要、製品寿命が長く、買い替えや交換の手間が少ない			
LED特有の光の波長で虫がよりにくい			
夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。			
前後130度まで傾きの角度を変えられます。			
2つのパネルが光を拡散させ、光が多方面から入ることで、まぶしさを軽減			
最大400W・4台まで連結可能			
ベースの脚をフックなどに掛けることで、壁に掛けることもできます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.