

品番 : EA814AW-11

品名 : AC100V/70W 作業灯/LED(コード 3m)



販売価格	8,000円(税抜) / 8,800円(税込)		
カタログ価格	8,000円(税抜) / 8,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 12:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2050ページ		



仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	SL002
明るさ	4000ルーメン	電源	DC12.5V (ACアダプター付属)
消費電力	70W	サイズ	120(W)×120(D)×320(H)mm
重量	約610g	コード長	4.2m(ACアダプター接続時)
光源	COB LED	光源色	昼光色
調光	ダイヤル式	動作環境温度	-20℃～60℃
付属品	アダプター、ダイヤル調光スイッチ、接続コード(3m)		

調光機能付

高出力・高耐久です。

低電圧仕様で安全、雨でも安心です。

広範囲照射で多重影ができません。

防雨構造(IPX3相当)

※パネル発光中高温になります。やけど等には十分注意してください。

※周囲温度35°以上の場所、粉塵などの多い場所、振動や衝撃の激しい所、腐食性、可燃性ガスの発生する所ではご使用にならないください。

※布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。

※水中での使用はしないでください。

ACアダプター、スイッチは防水仕様ではありません。水がかからない場所でご使用ください。

(パネルライトは雨等で水がかかっても電圧が低い為、問題ありません。)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.