

品番：EA814AW-22

品名：AC100V/70Wx2灯 作業灯/LED(スタンド 付)



販売価格	17,600円(税抜)／19,360円(税込)		
カタログ価格	17,600円(税抜)／19,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/11 01:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	SL006
電源	DC12～14V (ACアダプター付属)	光源	COB LED
作業灯サイズ	112×235mm	高さ	920～3200mm
重量	2.9kg	コード長	7.5m(ACアダプター接続時)
明るさ	7000ルーメン	消費電力	140W
光源色	昼光色	調光	明るさ3段階+点滅
リモコン感知距離	5～6m	リモコン使用電池	CR2025×1個(付属)
動作環境温度	-20℃～60℃	付属品	アダプター、赤外線リモコン、延長コード(5m)
防雨型(屋内・屋外兼用/IPX3相当)			
明るさ3段階切替式			
点滅機能付			
高出力・高耐久です。			
低電圧仕様で安全、雨でも安心です。			
広範囲照射で多重影がでにくいです。			

※水中での使用はしないでください。

コンセント、ACアダプター、リモコンは防水仕様ではありません。水がかからない場所でご使用ください。

(パネルライトは雨等で水がかかっても電圧が低い為、問題ありません。)

※周囲温度35°以上の場所、粉塵などの多い場所、振動や衝撃の激しい所、腐食性、可燃性ガスの発生する所ではご使用にならないでください。

※パネル発光中高温になります。やけど等には十分注意してください。

※布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.