

品番：EA814BC-1

品名：DC24V/ 35W HIDサーチライト(リモコン式)



販売価格	105,900円(税抜) / 116,490円(税込)		
カタログ価格	105,900円(税抜) / 116,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 09:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0276ページ		



リモコンによる角度調整が可能です

仕様

メーカー	日動工業	型番	HIDL-35R-24V
電球	35W	コード長	本体:300mm、延長コード:4m
定格	DC24V 2.1A	使用電球	H.I.Dキセノン球1灯
1m照度	220000Lx	サイズ	184(W)×230(D)×270(H)mm
重量(g)	2300	電線仕様	PVC線
夜間照射距離	20m	入力プラグ	シガープラグ/Yピンコード
光源色	白色(4300K)	消費電力	54W
付属品	リモコン/リモコン用電池/コントローラー/コントローラーソケット/シガープラグ/4m延長ケーブル	使用環境温度	-10~50℃
球寿命	3000時間	材質	ASA・ポリカーボネイト

首振り角度:上下 120度/左右 440度

驚きの照射距離500m

レジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適

有線でも無線でもリモコンで照射方向を自由自在に遠隔操作が可能

屋内・屋外両用 (IP66)

集光

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.