

品番：EA814BC-1

品名：DC24V/ 35W HIDサーチライト(リモコン式)



販売価格	105,900円(税抜) / 116,490円(税込)		
カタログ価格	105,900円(税抜) / 116,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/20 17:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0276ページ		



リモコンによる角度調整が可能です

仕様

メーカー	日動工業	型番	HIDL-35R-24V
定格	DC24V 2.1A	電球	35W
使用電球	H.I.Dキセノン球1灯	消費電力	54W
入力電圧範囲	DC16~30V	入力プラグ	シガープラグ/Yピンコード
1m照度	220000Lx	光源色	白色(4300K)
球寿命	3000時間	夜間照射距離	20m
首振り角度	上下:120度 左右:440度	コード長	本体:0.3m 延長コード:4m
使用環境温度	-10~50℃	サイズ	184(W)×230(D)×270(H)mm
材質	ASA・ポリカーボネイト	重量	2.3kg
付属品	リモコン/リモコン用電池/コントローラー/コントローラーソケット/シガープラグ/4m延長ケーブル/Yピンコード		

光の到達距離約500m(1lx)

有線でも無線でもリモコンで照射方向を自由自在に遠隔操作が可能

レジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適です。

屋内・屋外両用 (IP66)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.