

品番：EA814BG-141

品名：DC10-30V/120W 作業灯/LED



販売価格	25,600円(税抜)／28,160円(税込)		
カタログ価格	25,600円(税抜)／28,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2025/05/02 22:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0278ページ		



カタログ訂正

24/10/15 集光・散光の切替えは出来ません(同時照射のみ) (No.55,56 1018)

建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車、フォークリフト、消防車などの車載用作業灯に最適です

仕様

電球	120W	コード長	500mm
明るさ	8400lm	サイズ	562×85×115(H)mm
重量	2.17kg	電源	DC10～30V
照明装置	LED球40灯	電線仕様	ゴムケーブル
取付ねじ径	M8	照射距離	散光(FLOOD照射部):100m 集光(SPOT照射部):200m
照射角度	散光(FLOOD照射部):60° 集光(SPOT照射部):30°	首振り角度	270°
材質	アルミニウム		
屋外用 (IP67)			
建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車、フォークリフト、消防車などの車載用作業灯に最適です。			
IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。			
ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとしっかりグリップできるブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。			
集光と散光の切替えはできません。(同時照射のみ)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.