

品番：EA814DG-11

品名：AC100・200V兼用/100W 作業灯LED(コード 5.0m)



販売価格	83,600円(税抜) / 91,960円(税込)		
カタログ価格	83,600円(税抜) / 91,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/03 00:58現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2050ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	L100V2-D-HMW-50K-N
電球	100W・LED球	電線長(m)	5
全光束(Lm)	17800	サイズ(W×D×H)mm	286×208×309
重量(g)	4900	電源	AC100V
電線	VCT 0.75mm ² ×3芯	防水規格	IP65
仕様	屋内・屋外兼用型	入力プラグ	ポッキンプラグ
1m照度	4970Lx	色温度	5000K
光色	昼白色	球寿命	60000時間
付属品	M10×25六角ボルトナットセット×2		

水銀灯400Wクラスの明るさ!作業用投光器タイプ!

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。

プラグを交換すれば200Vで使用可能です。

電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。

保護カバー(EA814DG-31・-33~35)を使用することで、万一の衝撃から守ることができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.