品番: EA814DG-14

品名: AC100·200V兼用/300W 作業灯LED(コード5.0m)



販売価格	163,100円 (税抜)/ 179,410円(税込)				
カタログ価 格	163,100円(税抜)/179,410円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/24 10:31現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2099ページ				







仕様

,, _	口孔一米	Til str	1200V0 D 11MW 50V M
メーカー	日動工業	型番	L300V2-D-HMW-50K-N
電球	300W·LED球	電線長(m)	5
全光束(Lm)	52000	サイズ(W×D×H)mm	370×235×390
重量(g)	8400	電源	AC100V
電線	VCT 0.75m㎡×3芯	防水規格	IP65
仕様	屋内·屋外兼用型	入力プラグ	ポッキンプラグ
1m照度	14700Lx	色温度	5000K
光色	昼白色	球寿命	60000時間
付属品	M10×25六角ボルトナットセット×2		

水銀灯400Wクラスの明るさ!作業用投光器タイプ!

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。

プラグを交換すれば200Vで使用可能です。

電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。

保護カバー(EA814DG-32~35)を使用することで、万一の衝撃から守ることができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.