品番: EA814DL-41A

品名: AC100V/ 100W 作業灯/LED(コード5.0m)



販売価格	72,800円 (税抜)/80,080円(税込)				
カタログ価 格	72,800円(税抜)/80,080円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/24 10:31現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2098ページ				





仕様

メーカー	日動工業	型番	ATL-E10005J-W-50K
電源	AC100V	照明装置	LED
電線仕様	VCT 0.75×3芯	消費電力	100W
コード長	5m	照射角(ワイド)	110度(1/2ビーム角) 170度(1/10ビーム角)
明るさ	13,300lm	固有エネルギー消費効 率	133lm/W
クランプサイズ	70mm	サイズ	249(W)×467(D)×448(H)mm
重量	4.4kg	プラグ	ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
口金	E39	定格周波数	50/60Hz
入力電圧範囲	100~240V	使用環境温度	-20℃~45℃
色温度	5000K	光色	昼白色
色	黄		

屋外型

夜間工事や仮設工事から屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器

注意事項

電球交換時、LED電球を持って手前に

引張るようにしながらまわして締付けて ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.