


品番 : EA814DL-41A

品名 : AC100V/ 100W 作業灯/LED(コード 5.0m)



販売価格	71,800円(税抜) / 78,980円(税込)		
カタログ価格	71,800円(税抜) / 78,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/20 16:57現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2049ページ		



カタログ訂正 26/05/27 ビーム角/明るさの訂正。誤:180度/13,000lm、正:170度/13,300lm(No.57 9025)

仕様

メーカー	日動工業	型番	ATL-E10005J-W-50K
明るさ	13,300lm	電源	AC100V
定格周波数	50/60Hz	定格電流	1.0A
入力電圧範囲	AC100~125V	消費電力	100W
消費効率	133.0lm/W	コード長	5m
電線仕様	VCT 0.75×3芯	プラグ	ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
電球	LED球	口金	E39
1m照度	4120Lx	照射角(ワイド)	110度(1/2ビーム角) 170度(1/10ビーム角)
演色性	Ra84	光色	昼白色
色温度	5000K	球寿命	50000時間
クランプサイズ	有効幅70mm	保護等級	IPX3
使用環境温度	-20℃~45℃	色	黄
サイズ	249(W)×467(D)×448(H)mm	重量	4.4kg

付属品	バイス(V-01)×1 落下防止ワイヤー×2	
水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!作業用LED投光器		
屋内・屋外兼用		
仮設に便利なバイス付き		
照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。		
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.