


品番 : EA814DL-52

品名 : AC100V/ 50W 作業灯/LED(コード 5.0m)



販売価格	41,300円(税抜) / 45,430円(税込)		
カタログ価格	41,300円(税抜) / 45,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/20 19:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2049ページ		



#### 仕様

メーカー	日動工業	型番	AFL-E5005JPN
明るさ	6850lm	電源	AC100V(50/60Hz)
定格電流	0.49A	入力電圧範囲	AC95~125V
消費電力	48W	消費効率	142.7lm/W
コード長	5m	電線仕様	2PNCT0.75mm2×3心(難燃性)
プラグ	ポッキングプラグ(アース付)	電球	LED球
口金	E39	1m照度	2170Lx
ビーム角	1/2:110度 1/10:170度	演色性	Ra83(高演色LED)
光源色	昼白色(5000K)	球寿命	50000時間
クランプ範囲	95mm	保護等級	IPX3
使用環境温度	-20℃~45℃	サイズ	205(W)×356(D)×423(H)mm
重量	2.8kg	付属品	バース、落下防止ワイヤー×1本

バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)

仮設に便利なバース付き、作業用LED投光器

屋内・屋外兼用型

耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線

照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。

プラグを交換すれば200Vで使用可能です。

グリーン購入法適合

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.