


品番 : EA814EC-16

品名 : AC100V/ 45W 作業灯/LED(コード 5m/クランプ 付)



販売価格	23,300円(税抜) / 25,630円(税込)		
カタログ価格	23,300円(税抜) / 25,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/03 22:35現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド (HATAYA)	型番	ZLF-45K
電球	45W	コード長	5m
明るさ	Low: 2,250lm Hi: 4,500lm	サイズ(mm)	385×98×315(H)
重量	4kg	電源	AC100V
電球	LED球	電線仕様	VCT1.25mm ² ×3心
光源	白色LED	材質	樹脂
三脚取付部サイズ	φ27mm	単管クランプ取付	φ48.6mm
クランプ範囲	98mm	対応三脚	EA814ZA-6、スタンド取付部がφ22の他社製の三脚も使用できます。

屋外防雨型 (IP55)

床置き、バイス取付、単管クランプ取付、吊り下げフック取付など多彩な取付方法

補助電源に使えるコンセント2個付

最大10灯までの連結点灯可能。

明るさ2段階切替え式

アースピン可倒式プラグによりアースピンの接続状態が外から目視確認できる。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.