品番: EA814EC-2

品名:[充電式] 30W 作業灯/LED



販売価格	103,300円 (税抜)/113,630円(税込)				
カタログ価 格	103,300円(税抜)/113,630円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/22 21:14現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	2100ページ				





















床置き、吊り下げ、三脚スタンド取付け可能なマルチスタンドタイプ

仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	LEH-30BLP		
商品名	LEDジューデンフックライト	用途	屋内・屋外現場の作業灯として		
仕様	屋外用防雨型	明るさ	強:3,800ルーメン 弱:1,900ルーメン		
連続点灯(時間)	強:約5時間 弱:約10時間	光源	30W 白色LED		
電源	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 12.8V/12,000mAh	充電時間	約6時間		
電池寿命	充電回数:約2,000回	防塵·防水規格	IP65		
サイズ	320(W)×350(D)×375(H)mm	重量	5.7kg		
材質	樹脂、スチール	付属品	ACアダプター(収納袋入り)、落下防止用ワイヤー		
용 ル					

発火・爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用

床置き、吊り下げ、三脚スタンド取付のマルチスタンドタイプです。

70 5 = 171H 70 H = V		
バッテリー残量表示ランプ付き		
金属製ガードネット付き		
別売の三脚(EA814ZA-6)取り付け可能		

明るさ2段階切替式

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.