


品番 : EA814EC-33

品名 : [充電式] 20W 作業灯/LED



販売価格	54,100円(税抜)／59,510円(税込)		
カタログ価格	54,100円(税抜)／59,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/14 23:14現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	LWK-SSS
用途	屋内・屋外現場の作業灯として	仕様	・屋外用防雨型 ・スタンドタイプ
明るさ	2,500ルーメン	連続点灯	約8時間
光源	20W LED	電源	・リチウムイオンバッテリー(14.8V/10,400mAh) ・AC100V
充電時間	約6時間	防塵・防水規格	IP65
ポート数	出力:USB Type-A(2Ah)	サイズ	245(W)×87(D)×230(H)mm
重量	2.7kg	付属品	ACアダプター、防眩シート、LED電球色シート、ソフトキャリングケース

点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。

明るさ2段階切替え可能

バッテリー残量を4段階表示します。

スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。

雨や水の侵入を防ぐ防水キャップ付き

本体背面は丈夫なアルミダイカスト製

衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。

AC電源を使用して充電または点灯する場合やUSBポートを使用する場合は必ず屋内の水やホコリがかからない場所で行ってください。

長時間使用しない時は最低2~3ヵ月に1回、必ず充電してください。

代替品



品番 EA814EC-38

コメント マグネット付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.