

品番 : EA814EC-51

品名 : AC100V/ 50W LED作業灯



販売価格	26,200円(税抜)／28,820円(税込)		
カタログ価格	26,200円(税抜)／28,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 18:07現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2099ページ		



屋外使用も安心の防雨型

仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	LWA-50K
商品名	LEDケイ・ライト	用途	屋内・屋外現場の作業灯として
仕様	屋外用防雨型	明るさ	Hi:5,500ルーメン LOW:2,750ルーメン
電球	50W(高輝度LED)	電源	AC100V(50/60Hz兼用)
防塵・防水規格	IP55	電線	VCT1.25mm ² ×3C
コード長	5m	フック対応サイズ	Φ48.6mmまで
バイス有効締付幅	75mm	三脚取付部	Φ20mm
サイズ	285(W)×158(D)×300(H)mm	重量	2.7kg

AC点灯専用タイプ

そのまま床置きはもちろん、フックとバイス付きなのでフックを取り付け、バイス取り付けが可能!

灯体背面に2P防雨型/2P接地付兼用の防雨型コンセント1個付き。
連結点灯や灯体から電源を取る事ができます。(14A/1400Wまで)

連結して使用する場合は10灯まで

用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます(100%・50%)

均一照射ができる乳白カバー

ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター

補充コンセントとして14A(1400W)まで使用可能

※屋外でコンセントを使用する場合、必ず防雨型プラグを接続して使用してください。

三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも！

※三脚スタンドは別売りです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.