

品番 : EA814EC-56

品名 : AC100V/ 50W/DC9.6V LED作業灯(充電式)



販売価格	36,400円(税抜) / 40,040円(税込)		
カタログ価格	36,400円(税抜) / 40,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/03 07:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2051ページ		



屋外使用も安心の防雨型

### 仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	LWA-50KHB
商品名	LEDケイ・ライト	用途	屋内・屋外現場の作業灯として
明るさ	AC:5,500ルーメン バッテリー:2,000ルーメン	連続点灯	約6時間(バッテリー時)
電球	ACバッテリー電源切替式(白色LED)	電源	・AC100V(50/60Hz兼用) ・リン酸鉄リチウムバッテリー(9.6V/9,000mAh)
充電時間	約10時間	防塵・防水規格	IP55
コード長	5m	電線	VTC 1.25m <sup>2</sup> ×3C
フック対応サイズ	φ48.6mmまで	バイス有効締付幅	75mm
三脚取付部	φ20mm	サイズ	285(W)×158(D)×300(H)mm
重量	3.5kg		

AC・バッテリー点灯のハイブリットタイプ

そのまま床置きはもちろん、フックとバイス付きなのでフックを取り付け、バイス取り付けが可能!

灯体背面に2P防雨型/2P接地付兼用の防雨型コンセント1個付き。  
連結点灯や灯体から電源を取る事ができます。(14A/1400Wまで)

※AC電源接続時のみ使用できます。

連結して使用する場合は10灯まで

4段階のバッテリー残量インジケータ付き(背面)

発火・爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムバッテリー内蔵

均一照射ができる乳白カバー

ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター

AC電源接続時のみ、補充コンセントとして14A(1400W)まで使用可能  
※屋外でコンセントを使用する場合、必ず防雨型プラグを接続して使用してください。

三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも!  
※三脚スタンドは別売りです。

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA814EC-51A</p> <p><b>コメント</b> 変更点:着脱式コネクタ仕様、AC専用</p>
---	--

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.