品番: EA814EC-56

品名: AC100V/50W/DC9.6V LED作業灯(充電式)



販売価格	38,400円 (税抜)/ 42,240円(税込)				
カタログ価 格	38,400円(税抜)/42,240円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/22 18:21現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2099ページ				





















屋外使用も安心の防雨型

仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	LWA-50KHB
商品名	LEDケイ・ライト	用途	屋内・屋外現場の作業灯として
明るさ	AC:5,500ルーメン バッテリー:2,000ルーメン	連続点灯	約6時間(バッテリー時)
電球	ACバッテリー電源切替式(白色LED)	電源	・AC100V(50/60Hz兼用) ・リン酸鉄リチウムバッテリー(9.6V/9, 000mAh)
充電時間	約10時間	防塵·防水規格	IP55
コード長	5m	電線	VTC 1.25mm²×3C
フック対応サイズ	φ48.6mmまで	バイス有効締付幅	75mm
三脚取付部	φ20mm	サイズ	285(W)×158(D)×300(H)mm
重量	3.5kg		

AC・バッテリー点灯のハイブリットタイプ

そのまま床置きはもちろん、フックとバイス付きなのでフックを取り付け、バイス取り付けが可能!

灯体背面に2P防雨型/2P接地付兼用の防雨型コンセント1個付き。 連結点灯や灯体から電源を取る事ができます。(14A/1400Wまで)

※AC電源接続時のみ使用できます。 連結して使用する場合は10灯まで

4段階のバッテリー残量インジケーター付き(背面)

発火・爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムバッテリー内蔵

均一照射ができる乳白カバー

ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター

AC電源接続時のみ、補充コンセントとして14A(1400W)まで使用可能 ※屋外でコンセントを使用する場合、必ず防雨型プラグを接続して使用してください。

三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも! ※三脚スタンドは別売りです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.