


品番 : EA814EC-56A

品名 : AC100V/ 50W/DC9.6V LED作業灯(充電式)



販売価格	36,400円(税抜) / 40,040円(税込)		
カタログ価格	36,400円(税抜) / 40,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/20 23:08現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	LWA-50KHBN
商品名	LEDケイ・ライト	電源	・AC100V(50/60Hz兼用) ・リン酸鉄リチウムバッテリー(9.6V/9,000mAh)
消費電力	50W	明るさ	AC時:5500ルーメン バッテリー時:2000ルーメン
ケーブル仕様	VCT1.25m ² ×3C	ケーブル長	5m
点灯時間	約6時間(バッテリー時)	充電時間	約10時間
フック対応サイズ	φ48.6mmまで	バース有効締付幅	75mm
三脚取付部	φ20mm	防塵・防水	IP55(防雨型)
サイズ	285(W)×159(D)×300(H)mm	重量	3.5kg

AC・バッテリー点灯のハイブリットタイプ

脱着式コネクタ仕様で電線交換がカンタン

2P/2P接地付兼用フキユートビプラグ付き脱着式ケーブル

2P/2P接地付兼用コンセント1個付き
補助コンセントとして14A(1400W)まで使用可能

連結して使用する場合は10灯まで連結可能

均一照射ができる乳白カバー

屋外使用も安心の防雨型

背面に4段階のバッテリー残量インジケータ付き

床置き、フック、バース取り付けが可能で使用場所を選びません。
三脚スタンド(別売)を使用すれば高所照明にもなります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.