


品番 : EA814EL-13

品名 : AC100V/200W/20000lm 作業灯/LED(キャスター付)



販売価格	138,000円(税抜)／151,800円(税込)		
カタログ価格	138,000円(税抜)／151,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 23:58現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2102ページ		



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	LLX-W200K
商品名	屋外用LEDライトスタンド	用途	屋内や屋外作業の作業灯として
仕様	屋外用防雨型 過負荷付漏電遮断器	明るさ	20,000ルーメン
色温度	5,000K(昼白色)	光源	60WLED×3 20W上部灯×1
電源	AC100V(50/60Hz兼用)	消費電力	200W
コード長	10m	電線仕様	VCT2.0㎟×3心(接地/引掛けコネクタ付)
プラグ仕様	2P/2P(接地付)兼用オレールプラグ付	コンセント仕様	2P(接地付)×2
防塵・防水規格	IP55	サイズ	355×355×1010(H)mm
収納時サイズ	210×210×1015(H)mm	キャスター径	Φ 75mm
重量	17.8kg		

雨中や粉じんの多い場所でも安心の屋外用タイプ

補助コンセント付で6台まで連結点灯して使用できます。

直管形LEDと上部灯にそれぞれ点灯スイッチがついているので、現場の状態に応じて明るさが変えられます。

スタンドベース部は折りたたみ式、寝かして収納可能、また段積み収納可能

自在キャスター×4(内2個ストッパー付)

20W上部灯付で広範囲へ照射できます。

汚れ防止用カバー付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.