

品番：EA814EL-25B

品名：AC100V/90W 作業灯/LED(コード 5m)



販売価格	114,800円(税抜) / 126,280円(税込)		
カタログ価格	114,800円(税抜) / 126,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/01 21:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2049ページ		



### 仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	GLV-105KN
商品名	軽便LED投光器	光源	90W高輝度LED
明るさ	15,000ルーメン	電源	AC100V(50/60Hz)
電線仕様	VCT0.75mm3×3心(接地付)	コード長	5m
プラグ仕様	2P/2P(接地付)兼用フキュートビプラグ付	バースつかみ幅	98mm
三脚取付部	φ27mm	サイズ	241×188×552(H)mm
重量	3.7kg		

高輝度・省エネ、90W LED光源でしっかり照らす!LED作業灯

全モデルと比べて「1.2kg軽量化、61mm薄型化」明るさは変わらず全光束15000ルーメン!

発光面がコンパクトなので、広範囲ではなく、スポット的に照らしたい時に最適です。

バース(つかみ幅98mm)付

雨中でも安心の屋外用防雨型

金属製ガードネット付

落下防止用ワイヤー付属

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.